



Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4; 1/2 palce



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG6054 43
GTIN	4069515051675
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M20.

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630038 43.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 11 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2palcové nástrčné hlavice 12hranné: 13 ks č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5

1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Vratidlo 1/4 palce: 1 ks podobné č. 633029

Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641320 vel. 295

1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 1/4

Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150

Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255

Technický list

Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633520 vel. 1/4

Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641620 vel. 1/2

Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632090 vel. 1/4

Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640190 vel. 1/2

Uložení v: ABS-muovilaatikko

Technický popis

Počet dílů	43
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-14 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	13-32 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Hlavice 12-hran
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Obal	ABS-muovilaatikko
Délka	507 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče
USP1	3 ks sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4; 1/2 palce

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6054 43