



## Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 34mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329974 34     |
| GTIN           | 2050001927774 |
| Třída artiklu  | 33H           |

### Popis

#### Provedení:

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

#### Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

#### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

#### Doporučení:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

#### Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

### Technický popis

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Upínací Ø      | 34 mm                   |
| Profil         | kulatý                  |
| Upínací plocha | příčné a podélné drážky |
| Tvrдост        | 60 HR                   |
| Délka L        | 49 mm                   |
| Upnutí         | Top 65                  |
| Druh produktu  | Upinaci hlava           |