

SWISS TOOLS

Držák na nástroje axiální jednoduchý, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318860 25
GTIN	2050001673404
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

B	40 mm
Upínací délka L ₁	102 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Vnější Ø D	102 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů

