

SWISS TOOLS

Držák nástroje axiální, dvojitý, pravý, HSK-T 40, Pro držák se čtyřhranem: 20 mm**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	318611 20
GTIN	2050001715326
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Norma pro upínání: ISO 12164-3

vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Upínací délka L₁: 45 mm

B: 30 mm

Vnější Ø D: 80 mm

Technický popis

B	30 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Pro držák se čtyřhranem	20 mm
Upínací délka L ₁	45 mm
Vnější Ø D	80 mm
Upnutí	HSK-T 40

Norma pro upínání	ISO 12164-3
vnitřní chlazení	ano