

Garant

Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, HSK-A 100 krátký, Ø upnutí D1: 18mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308277 18
GTIN	4045197291431
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Žáruvzdorná ocel.
- Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

GARANT: Funkční plochy HSK opracované. **Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).**

S otvory pro přívod chlazení a uzavíratelnými závitmi.

Od Ø upínání D₁ 6 mm se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.

Integrované délkové nastavení nástrojů od Ø upínání D₁ 6 mm (přestavení 10 mm).

Použití:

- K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6.
- Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Rozsah dodávky:

U pouzder s nastavením délky včetně šroubu délkového nastavení (od Ø upínání D₁ 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 180.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
-------------------------	--------

Technický list

Ø D ₂	33 mm
Ø upnutí D ₁	18 mm
Vnější Ø D	42 mm
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Upnutí	HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/308277-18>