

**Upínací hlava měkká, Top 65, Ø startovacího otvoru: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329976 20
GTIN	2050001928429
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.

Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Ø startovacího otvoru	20 mm
-----------------------	-------

Tvrдост	60 HR
Profil	Šestihran
Délka L	49 mm
Upnutí	Top 65
Druh produktu	Upinaci hlava