

**Garant****Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, HSK-A 63, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
- Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

**S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.**

**Použití:**

- Zhotovování kalibrických závitů.
- Použitelné pro pravé a levé závity.
- Pro NC stroje a obráběcí centra.

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Nástrčný klíč č. 309890.

**Upozornění:**

- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.
- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Délkové vyrovnání tlak: 10 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 60 mm

Vnitřní Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 110 mm

## Technický popis

Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Vnější Ø D	60 mm
Délkové vyrovnání tlak	10 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

## Příslušenství

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335647 6
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná	335470
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335647 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 6 mm	335430 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335620 11
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335647 10
	335430 7

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 7 mm	
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335647 11
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335647 9
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 63	309880 63
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335430 16
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335430 12
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335647 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335647 12
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 8 mm	335620 8
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335647 7

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 16 mm

335620 16

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 10 mm

335430 10

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 8 mm

335430 8