

Garant**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 50, Závitořezný rozsah: M6-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 12,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 12,5 mm

Vnější Ø D: 55 mm

Vnitřní Ø D₁: 31 mm

Délka vyložení rozměr A: 83 mm

Technický popis

Vnitřní Ø D ₁	31 mm
Vnější Ø D	55 mm
Délkové vyrovnání tlak	12,5 mm
Délkové vyrovnání tah	12,5 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20
Délka vyložení rozměr A	83 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335430 14
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Sada rychlovýměnných vložek bez bezpečnostní kluzné spojky, 9dílná	335470
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Momentový nástavec protažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308810 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335620 9
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335647 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335620 10

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 9 mm	335647 9
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 7 mm	335620 7
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335430 11
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335647 6
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 9 mm	335430 9
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335620 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 8 mm	335430 8
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 10 mm	335647 10
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335620 12
Momentový nástavec protažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 6 mm	335620 6
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335620 14
	335430 12

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 12 mm

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 12 mm

335647 12

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335620 8

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308765 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 16 mm

335430 16

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro
velikost strmému kuželu 50

308830 50

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 10 mm

335430 10

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 16 mm

335620 16

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 8 mm

335647 8

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308790 50

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 7 mm

335430 7

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 6 mm

335430 6

Speciální tažný čep s vnitřní závití Vhodné pro strmé
kužely 50

308740 50