

SWISS TOOLS

**Držák na nástroje axiální jednoduchý, levý, PSC 50, Pro držák se čtyřhranem: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318922 20
GTIN	2050001715685
Třída artiklu	36D

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	98 mm
Upínací délka L <sub>1</sub>	75 mm
Pro držák se čtyřhranem	20 mm
B	30 mm
Vnější Ø D	80 mm
Upnutí	PSC 50
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů

