

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B6 radiální levý, dlouhý, Stopka Ø d1: 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319081 40
GTIN	4045197584342
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Technický popis

b ₂	75,5 mm
h ₁	25 mm
Stopka Ø d ₁	40 mm
l ₂	44 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
h ₂	34 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI