

**Garant****Upínač nástrojů eco tvar B1 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319001 40
GTIN	4045197523600
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

**Technický popis**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
b <sub>1</sub>	85 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	42,5 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	48 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

---

## Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------