

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B4 radiální levý, krátký, Stopka Ø d1: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319061 25
GTIN	4045197528391
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technický popis

l_2	30 mm
Stopka $\varnothing d_1$	25 mm
b_2	30 mm
h_6	25 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 25
h_1	16 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
l_1	16 mm
h_5	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI