

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B3 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 30 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319051 30
GTIN	4045197523655
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technický popis

l_1	22 mm
h_6	35 mm
h_1	20 mm
Stopka $\varnothing d_1$	30 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
l_2	40 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI