

Garant

Eco upínač nástrojů tvar B3 radiální pravý, krátký, Stopka Ø d1: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319051 40
GTIN	4045197523662
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

l_1	22 mm
Ø stopky d_1	40 mm
h_1	25 mm
b_2	42,5 mm
h_6	42,5 mm

Technický list

h_5	48 mm
h_2	34 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
l_2	44 mm
b_1	85 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI