

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B4 radiální levý, krátký, Stopka Ø d1: 40 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319061 40
GTIN	4045197523693
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technický popis

h_1	25 mm
b_1	85 mm
h_2	34 mm
l_1	22 mm
h_5	48 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
b_2	42,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
l_2	44 mm
h_6	42,5 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI