

HOLEX**Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335430 6
GTIN	4045197152534
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro závitorezné hlavy s vypínáním, č. 335340.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	6 mm
Stopka 4hran	4,9 mm
Rozsah závitníku	M6 – M20
Vnější Ø D	46 mm
Ø stopky d	31 mm

Délka připojení L	35 mm
Délka vyložení H	11 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu