

HOLEX**Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M3 – M12, Stopka závitníku Ø: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335610 3,5
GTIN	4045197152633
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

Použití:

Pro slepé otvory.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	3,5 mm
Stopka 4hran	2,7 mm
Rozsah závitníku	M3 – M12
Vnější Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm

Délka připojení L	21,5 mm
Délka vyložení H	25 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu