

**HOLEX****Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335430 10
GTIN	4045197152572
Třída artiklu	32H

**Popis****Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

**Použití:**

Pro závitorezné hlavy s vypínáním, č. 335340.

**Upozornění:**

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

**Technický popis**

Stopka závitníku Ø	10 mm
Stopka 4hran	8 mm
Rozsah závitníku	M6 – M20
Vnější Ø D	46 mm
Ø stopky d	31 mm

Délka připojení L	35 mm
Délka vyložení H	11 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu