

**HOLEX****Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M3 – M12, Stopka závitníku Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335610 10
GTIN	4045197152695
Třída artiklu	32H

**Popis****Provedení:**

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

**Použití:**

Pro slepé otvory.

**Upozornění:**

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

**Technický popis**

Stopka závitníku Ø	10 mm
Stopka 4hran	8 mm
Rozsah závitníku	M3 – M12
Vnější Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm

Délka připojení L	21,5 mm
Délka vyložení H	25 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu