

HOLEX**Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M3 – M12, Stopka závitníku Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335420 10
GTIN	4045197152510
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro závitorezné hlavy s vypínáním, č. 335340.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	10 mm
Stopka 4hran	8 mm
Rozsah závitníku	M3 – M12
Vnější Ø D	30 mm
Ø stopky d	19 mm

Délka připojení L	21,5 mm
Délka vyložení H	7 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu