

HOLEX**Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M14 – 33, Stopka závitníku Ø: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335440 11
GTIN	4045197335685
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro závitorezné hlavy s vypínáním, č. 335340.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Délka vyložení H: 14 mm

Stopka 4hran: 9 mm

Technický popis

Stopka závitníku Ø	11 mm
Stopka 4hran	9 mm
Rozsah závitníku	M14 – 33
Vnější Ø D	68 mm

Stopka Ø d	48 mm
Délka připojení L	55,5 mm
Délka vyložení H	14 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo – příslušenství