

HOLEX**Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M14 – M33, Stopka závitníku Ø: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335640 20
GTIN	4045197336057
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

Použití:

Pro slepé otvory.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	20 mm
Stopka 4hran	16 mm
Rozsah závitníku	M14 – M33
Vnější Ø D	72 mm
Ø stopky d	48 mm

Délka připojení L	55,5 mm
Délka vyložení H	45 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu