

**Garant****Upínač nástrojů eco tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 20 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319171 20
GTIN	4045197523792
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

### Použití:

K rovnému zapichování.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Šířka stopky  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

## Technický popis

h <sub>5</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	52 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
h <sub>2</sub>	22 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Šířka stopky b <sub>3</sub>	13 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI