

**Garant****Upínač nástrojů eco tvar C1 axiální pravý, Stopka Ø d1: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319101 25
GTIN	4045197528605
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

**GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.**

**Použití:**

K rovnému zapichování.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 58 mm

b<sub>2</sub>: 33 mm

Šířka stopky b<sub>3</sub>: 19 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Technický popis**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
Stopka $\varnothing d_1$	25 mm
Šířka stopky $b_3$	19 mm
$l_1$	55 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 25
$h_2$	22 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI