

Garant**Upínač nástrojů eco tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 25 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319171 25
GTIN	4045197528636
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Šířka stopky b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Technický popis

Barevný kód stopky VDI	VDI 25
Šířka stopky b_3	19 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Stopka $\varnothing d_1$	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI