

HOLEX**Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335620 12
GTIN	4045197152770
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky s bezpečnostní kluznou spojkou.

Použití:

Pro slepé otvory.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Technický popis

Stopka závitníku Ø	12 mm
Stopka 4hran	9 mm
Rozsah závitníku	M6 – M20
Vnější Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm

Délka připojení L	35 mm
Délka vyložení H	34 mm
Druh produktu	Vložka pro rychlou výměnu