

**HOLEX****Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 20, Otvor d<sub>2</sub>(H6): 25 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319150 25     |
| GTIN           | 4045197191090 |
| Třída artiklu  | 32V           |

**Popis****Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 20

Vnější Ø d<sub>3</sub>: 45 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 75 mm

l<sub>2</sub>: 59 mm

**Technický popis**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| l <sub>2</sub>            | 59 mm  |
| Otvor d <sub>2</sub> (H6) | 25 mm  |
| l <sub>1</sub> -0,2       | 75 mm  |
| Vnější Ø d <sub>3</sub>   | 45 mm  |
| Tvar                      | E      |
| Velikost VDI              | VDI 20 |
| d <sub>6</sub>            | 50 mm  |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Barevný kód stopky VDI | VDI 20                |
| Druh produktu          | Nástrojová upínka VDI |