

Garant**Upínač nástrojů eco tvar C4 axiální levý, Stopka Ø d1: 50 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319171 50
GTIN	4045197578815
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

GARANT eco Pro použití s normálními soustružnickými držáky, GARANT eco systém držáků upichovacích nožů č. 273830 – 273891 a GARANT eco základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Šířka stopky b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technický popis

h_6	60 mm
b_1	100 mm
h_2	34 mm
h_1	25 mm
b_2	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h_5	50 mm
Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
l_1	100 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI