

Garant**Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 – M20, Stopka závitníku Ø: 14 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335647 14
GTIN	4045197554147
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

Rychlovýměnné vložky **bez** bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro prodloužení Garant č. 338140 – 8142.

Upozornění:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (R_m 600 – 800 N/mm²) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

Ø e: 34,5 mm

Stopka 4hran: 11 mm

Technický popis

Stopka závitníku Ø	14 mm
Stopka 4hran	11 mm
Rozsah závitníku	M6 – M20
Vnější Ø D	50 mm
Stopka Ø d	31 mm
Délka připojení L	35 mm
Délka vyložení H	96 mm
Ø e	34,5 mm

Druh produktu

Závitořezné sklíčidlo – příslušenství