


MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Typ: 0,2-3

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Třída artiklu	31H

Popis
Provedení:

- Pro pravý a levý chod.
- Obvodová házivost < 0,01 mm.
- Přenos točivého momentu 7 Nm.
- Přípustné otáčky 60 000 ot/min.
- Přípustný utahovací moment 2 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Norma pro upínání: DIN 69893

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Tvar: E

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min⁻¹

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Vnější Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Náhradní upínací klíče: 627425_2

Technický popis

Rozsah upínání Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

Náhradní upínací klíče	627425_2
Vnější Ø D	19 mm
Upnutí	HSK-E 32 A = 46
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	E
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HSC

Příslušenství

6-hranný šroubovák s příčnou rukojetí 6-hran 2 mm	627425 2
---	----------