

HOLEX
Upínač nástrojů tvar C3 axiální pravý, Stopka Ø d1: 50 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319160 50
GTIN	4045197373793
Třída artiklu	32V

Popis
Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Šířka stopky b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technický popis

h ₂	41 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h ₁	32 mm

h_6	60 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
l_1	100 mm
Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI