

Garant**Upínací trn Whistle-Notch, PSC 63 krátký, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308510 20
GTIN	4045197486264
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s šikmou upínací plochou (2°) dle DIN 1835 tvar E a DIN 6535 tvar HE (= Whistle-Notch).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	85 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	PSC 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Prodloužení PSC-63 / PSC-63 Rozměr A 100 mm	318896 100
Prodloužení PSC-63 / PSC-63 Rozměr A 60 mm	318896 60