

**HOLEX****Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 50, Otvor d<sub>2</sub>(H6): 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319255 40
GTIN	4045197373885
Třída artiklu	32V

**Popis****Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 50

Vnější Ø d<sub>3</sub>: 65 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 90 mm

l<sub>2</sub>: 73 mm

**Technický popis**

l <sub>2</sub>	73 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
Vnější Ø d <sub>3</sub>	65 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm

Barevný kód stopky VDI

VDI 50

Druh produktu

nástrojová upínka VDI