

**HOLEX****Prodloužení pro závitník, Typ: 2****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338400 2      |
| GTIN           | 4045197336613 |
| Třída artiklu  | 32H           |

**Popis****Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

**Použití:**

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

**Upozornění:**

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

**Technický popis**

|  |           |
|--|-----------|
| Pro čtyřhran $K_1$                                   | 2,7 mm    |
| Prodloužení $\varnothing D_4$                        | 7,5 mm    |
| Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376 | M4,5 – M5 |
| Prodloužení $L_3$                                    | 130 mm    |
| Pro upínací délku $l_1$                              | 23 mm     |
| Prodloužení $K_2$                                    | 4,9 mm    |
| Prodloužení $\varnothing D_3$                        | 6 mm      |
| Prodloužení $L_2$                                    | 60 mm     |

|  |             |
|--|-------------|
| Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$            | 3,5 mm      |
| Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 371 | M3          |
| Druh produktu                                    | Prodloužení |