



Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 40, Otvor d₂(H6): 20 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319250 20
GTIN	4045197191168
Třída artiklu	32V

Popis

Použití:

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 40

Vnější Ø d₃: 40 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Technický popis

Otvor d ₂ (H6)	20 mm
l ₂	54 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Vnější Ø d ₃	40 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₆	83 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	nástrojová upínka VDI