



## Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub>(H6): 16 mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319200 16     |
| GTIN           | 4045197191106 |
| Třída artiklu  | 32V           |

### Popis

#### Použití:

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 30

Vnější Ø d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

### Technický popis

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| l <sub>1</sub> -0,2       | 67 mm  |
| l <sub>2</sub>            | 54 mm  |
| Otvor d <sub>2</sub> (H6) | 16 mm  |
| Vnější Ø d <sub>3</sub>   | 36 mm  |
| Tvar                      | E      |
| Velikost VDI              | VDI 30 |
| d <sub>6</sub>            | 68 mm  |

Barevný kód stopky VDI

VDI 30

Druh produktu

Nástrojová upínka VDI