

**Sada papírových krycích pásek, Šířka×délka (mm×m): 25X50****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083645 25X50 |
| GTIN | 4005801208460 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Páska **tesakrepp® 4329** je **mírně krepaná** tenká a **flexibilní papírová krycí páska**, má vysokou pevnost při broušení za mokra a **dobrou přilnavost laku a plnidel**. Je také vhodná pro běžné **zakrývání a lakování** při teplotách do 70 °C.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

| | |
|------------------|-----------------|
| Tloušťka | 0,13 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Označení výrobce | tesakrepp® 4329 |
| Barva | nažloutlá |
| Délka | 50 m |
| Roztažnost | 10 % |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Lepicí hmota | přírodní kaučuk |
| Pevnost v tahu | 0,33 N/mm |
| Sklad, vlhkost | 50 - 70 % |
| Materiál nosiče | Papír |
| Zvláštní znaky | rozvláknitelný |
| Zvláštní znaky | lze jej popsat |
| Zvláštní znaky | lze natrhnout rukou |
| Počet lepicích pásek | 12 |
| Odolávající teplotě do | 70 °C |
| Skladovací teplota | 15 - 35 °C |
| Liner k dispozici | ne |
| Přilnavost z oceli | 0,28 N/mm |
| Použití | Krycí práce |
| Druh lepicí pásky | jednostranná, |
| Druh produktu | Lepicí páska |