



Prodloužení pro závitník, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338400 4
GTIN	4045197336651
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L_3	130 mm
Pro upínací délku l_1	26 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	12,1 mm
Prodloužení K_2	5,5 mm
Pro čtyřhran K_1	4,9 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376	M8
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Pro \varnothing stopky závitu d_2	6 mm

Prodloužení L ₂	60 mm
Prodloužení Ø D ₃	7 mm
Druh produktu	Prodloužení