



Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338450 12
GTIN	4045197603685
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihrané kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L ₃	200 mm
Prodloužení Ø D ₄	22 mm
Prodloužení L ₂	90 mm
Pro čtyřhran K ₁	12 mm
Prodloužení K ₂	12 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M20
Prodloužení Ø D ₃	16 mm

Pro upínací délku l_1	41 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	16 mm
Druh produktu	Prodloužení