

SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:
63/15-140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čep PSC na poptávku.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_1 min	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Náhradní díl	P05
Velikost destiček	15
Délka vyložení rozměr A	140 mm
Vzdálenost hrotů os f	27 mm
Ø stopky	63 mm
Užitná délka L_N	118 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	levý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Úhel nastavení k	107,5 stupeň
Druh produktu	Drzak vyvrtavaci tyce