

HOLEX**Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 8L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338450 8L
GTIN	4045197603616
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M10
Pro \varnothing stopky závitu d_2	10 mm
Pro upínací délku l_1	33 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	15 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	10 mm
Pro čtyřhran K_1	8 mm
Prodloužení L_2	80 mm

Prodloužení K ₂	8 mm
Prodloužení L ₃	230 mm
Druh produktu	Prodloužení