



Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 13L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338450 13L
GTIN	4045197603715
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitů na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení L_2	100 mm
Prodloužení K_2	14,5 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	18 mm
Pro \varnothing stopky závitů d_2	18 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	26 mm
Pro čtyřhran K_1	14,5 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitů d_1 DIN 374/376	M22 – M24

Pro upínací délku l_1	43 mm
Prodloužení L_3	330 mm
Druh produktu	Prodloužení