



Dvojitá bruska DS s odsáváním, 400 V, Typ: DS07/200A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Dvojité brusky s odsáváním zabudovaným ve stojanu.

Brusný prach je účinným způsobem odlučován vodním filtrem a vloženými plastovými předčišťovacími a dočišťovacími filtry. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Příkon: 500 W

Maximální počet otáček: 2900 min⁻¹

Ø brusného kotouče D: 200 mm

Šířka brusného kotouče T: 25 mm

Ø otvoru brusného kotouče H: 51 mm

Dopravní výkon odsávání: 6 m³/min

Technický popis

Příkon	500 W
Hmotnost	95 kg

Maximální počet otáček	2900 min ⁻¹
Dopravní výkon odsávání	6 m ³ /min
Označení výrobce	DS07/200A
Šířka brusného kotouče T	25 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	51 mm
Ø brusného kotouče D	200 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Dvojitá bruska

Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60