

HOLEX**Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 5L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338450 5L
GTIN	4045197603531
Třída artiklu	32H

Popis**Provedení:**

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M7
Prodloužení $\varnothing D_4$	12,1 mm
Prodloužení L_3	230 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	7 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	7 mm
Pro upínací délku l_1	26 mm

Pro čtyřhran K ₁	5,5 mm
Prodloužení L ₂	70 mm
Prodloužení K ₂	5,5 mm
Druh produktu	Prodloužení