



Prodloužení pro závitník, Typ: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338400 7
GTIN	4045197336712
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Pro čtyřhran K ₁	7 mm
Prodloužení L ₃	130 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 371	M9
Prodloužení Ø D ₄	15 mm
Prodloužení Ø D ₃	9 mm
Prodloužení K ₂	7 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M12
Prodloužení L ₂	60 mm

Pro upínací délku l_1	31 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	9 mm
Druh produktu	Prodloužení