



## Prodloužení pro závitník, Typ: 2L



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 338400 2L     |
| GTIN           | 4045197336620 |
| Třída artiklu  | 32H           |

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

|  |           |
|--|-----------|
| Pro čtyřhran $K_1$                                   | 2,7 mm    |
| Pro upínací délku $l_1$                              | 23 mm     |
| Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 371     | M3        |
| Prodloužení $K_2$                                    | 4,9 mm    |
| Prodloužení $\varnothing D_3$                        | 6 mm      |
| Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376 | M4,5 – M5 |
| Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$                | 3,5 mm    |
| Prodloužení $L_3$                                    | 230 mm    |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Prodloužení L <sub>2</sub>   | 70 mm       |
| Prodloužení Ø D <sub>4</sub> | 7,5 mm      |
| Druh produktu                | Prodloužení |