

HOLEX**Silové upínací pouzdro, BT 40, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302865 20
GTIN	4045197549075
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikorozním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštín.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm.**

Text upoutávky:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštín D	52 mm
------------------------------	-------

Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 10 mm	309575 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 8 mm	309575 8
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 6 mm	309575 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 16 mm	309575 16
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším \varnothing 52/55 mm	628400 52/55
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý
upínací \varnothing d 14 mm

309575 14