



Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 10L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338450 10L
GTIN	4045197603654
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení K ₂	9 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M16
Prodloužení L ₃	230 mm
Prodloužení L ₂	90 mm
Pro upínací délku l ₁	36 mm
Prodloužení Ø D ₄	18 mm
Pro Ø stopky závitu d ₂	12 mm

Pro čtyřhran K ₁	9 mm
Prodloužení Ø D ₃	12 mm
Druh produktu	Prodloužení