

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo, Typ: 65/12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Třída artiklu	33A

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonné** tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

**Použití:**

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

**Norma:****DIN 238****Technický popis**

Unášecí kužel	B 12
Typ	65/12
Délka vrtací hlavy zavřená	68 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	61,5 mm
Největší Ø kužele sklíčidla	12,056 mm
Rozsah upínání	0,5 - 6,5 mm
Vnější Ø	34 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

