

**Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo Spiro, Typ: 130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341010 130
GTIN	4019208009421
Třída artiklu	39R

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonné tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:

DIN 238

Technický popis

Délka vrtací hlavy zavřená	103 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	90,5 mm
Typ	130
Rozsah upínání	1 - 13 mm
Unášecí kužel	B 16
Největší Ø kužele sklíčidla	15,733 mm
Vnější Ø	50 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

